



## Tischsprechstelle TC70/TI

Artikel-Nr.: DH70.1000

Brutto

CHF / Stk **160.00**

### Beschreibung

Die Serie 70 aus der StandardLine setzt Akzente mit zeitlosem Design. Die leicht abgeschrägte AP Ausführung mit ebenen, matten Oberflächen bildet einen Blickfang. Damit passt diese Linie zu älterer Bausubstanz und zur topmodernen Architektur.

- weiss
- Tischausführung mit weissem Acrylsteinfuss
- Anschlusskabel 2.8m RJ45
- Freisprechen
- 6 Bedientasten
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)
- SmartSlot, Einschub-Schnittstelle für Erweiterungen (z.B. Funkgong)

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite	100 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	175 mm
Montageart	Tischgerät
Passend zu CH-Schalterformat	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP30

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



## Funktionen / Anzeigen

Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Klangprofil	B
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Interne Kommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke Ruflautstärke Ruftonauswahl Stummschaltung

## Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V $\pm$ 8 %
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	0.21 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	1.3 mA
Stromverbrauch min	87.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrucker)
Kabellänge	2.8 m

## Klassifikation

Linie	StandardLine
Artikelfamilie	Serie 70

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.  
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung